



Newland AIDC  
Scanning Made Simple



\*ヘルスケア・モデル  
カメラ、温度センサー、  
NFC 対応、SIM スロット搭載

## NLS-MT37

ポータブル・ハンディターミナル

### 特徴

- **優れたパフォーマンス**  
クアッドコアプロセッサ、アンドロイド 8.1、および、高性能デュアルバンド・アンテナを搭載し、Wi-Fi 802.11ac と Bluetooth5.0 をサポート致します。また、1.2m のコンクリートへの落下に耐えます。
- **ユーザー重視の人間工学設計**  
人間工学に基づいた設計によって、軽量でバランスの取れたデバイスが実現し、長時間作業のストレスや疲労感を軽減致します。
- **バーコード読み取りパフォーマンス**  
Newland 自社開発の高性能バーコード・エンジンを搭載した NLS-MT37 は、汚れたラベルや、しわのあるラベル、さらには、低品質のバーコードも簡単にデコードできます。
- **払拭消毒対応**  
消毒剤で頻繁に洗浄される環境に適合しております。



2D Barcode



1D Barcode



Android



GPS



WiFi  
Dual Band



Bluetooth



Drop



Touch

# NLS-MT37

## スキャン性能

|               |         |   |
|---------------|---------|---|
| プロセッサ         |         | 1.8GHz、クアッドコアプロセッサ  |
| オペレーティング・システム |         | アンドロイド 8.1 Go   |
| メモリ           |         | 1GB RAM, 8GB ROM  |
| 通信インターフェース    |         | USB Type-C  |
| 読取シンボル        | 2D      | AZTEC、Composite、CS Code、Maxi Code、Micro PDF、Micro QR、PDF 417、QR Code、Data matrix、DotCode。   |
|               | 1D      | Code 128、Code 49、Code 16K、(GS1128) UCC/EAN-128、AIM-128、EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、ITF、ITF 6、ITF 14、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Code39、ISSN、ISBN、Codabar、Code93、Code 11、Plessey、MSI Plessey、RSS。 |
| 読み取り深度*       | Code128 | 90mm-330mm(12.5mil)   |
|               | EAN13   | 50mm-300mm(13mil)   |
|               | PDF417  | 50mm-135mm(6.7mil)  |
|               | QR      | 20mm-210mm(15mil)   |

## 仕様項目

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 外観サイズ                 | 158(W) × 59(D) × 18.3(H)mm   |
| 重量                    | 155g (バッテリー込み)               |
| ディスプレイ                | 2.8" (320×240) 静電容量式タッチスクリーン |
| キーパッド                 | 24 キー                        |
| リマインド方式               | 振動、スピーカ、マルチカラーLED            |
| バッテリー容量               | 3.8V、3300mAh (取り外し不可)        |
| GPS                   | GPS (AGPS)、GLONASS、Baidu     |
| マルチメディア               | スピーカ*1、マイク*1                 |
| ACアダプター (オプション)       | 高速充電に対応                      |
| カードスロット (ヘルスケア・モデルのみ) | SIM *1                       |

## 動作環境

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 動作温度  | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)      |
| 保管温度  | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)     |
| 湿度    | 5% ~ 95% (結露なきこと)                |
| ESD   | ±12 kV (大気放電)、±8 kV (直接放電)       |
| 耐落下性能 | 1.2メートルのコンクリートの耐落下性能 (各面ごとに1回落下) |
| 抗菌種   | 大腸菌、黄色ブドウ球菌                      |

## 無線仕様

|                   |          |   |
|-------------------|----------|---|
| WLAN              |          | 内蔵式の 802.11 a/b/g/n/ac、2.4G および 5G デュアルの周波数をサポート                                |
| WWAN(ヘルスケア・モデルのみ) | 2G       | GSM: 850/900/1800/1900MHz   |
|                   | 3G       | WCDMA (B1, B2, B5, B8); TD-SCDMA (B34, B39)                                     |
|                   | 4G       | TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41)<br>FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28) |
| Bluetooth         |          | Bluetooth 5.0 BLE   |
| NFC(ヘルスケア・モデルのみ)  | 13.56MHz | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC フォーラムタグ, ISO15693                              |

## アクセサリ (オプション)

ACアダプター、ケーブル、保護スリーブ、リストストラップ

## 国際認証

無線機器認証取得済 (標準品のみ)

仕様は予告なく変更される場合がある

2022/01/22

バージョンコード: V1.0

### Newland AIDC

Add: No.1 Rujiang West Rd.,  
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China  
Tel: +86-591-83979500  
Fax: +86-591-83979216  
Email: info@nlscan.com  
Web: www.newlandaidc.com

### Newland Taiwan

Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,  
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City,  
Taiwan  
Tel: +886 2 7731 5388  
Email: info@newland-id.com.tw

### Newland India

Add: 814, Tower B, NOIDA ONE business  
park B-8, Sector 62, Noida,  
Uttar Pradesh-201301  
Tel: +91 120 7964266  
Email: info@nlscan.com

### Newland Japan

住所: 〒108-0075  
東京都港区港南1丁目9-36  
アレア品川ビル13階407  
電話: 03-4405-3222  
メール: info@nlscan.com

### Newland Korea

Add: Biz. Center Best-one,  
Jang-eun Medical Plaza 6F,  
Bojeong-dong 1261-4, Kihung-gu,  
Yongin-City, Kyunggi-do  
Tel: +82 10 8990 4838  
Email: info@nlscan.com